



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,S8S

Przewód PT0087

WX-013-0038



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Przewód USB (PUE HY, PUE 5).

Standardowa długość przewodu: 1,7 m

Pasuje do:

Wagi z terminalem PUE 5.15 (5.19) Wagi z terminalem PUE HY Terminal PUE 5.15 (5.19) Terminal PUE 7.1

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR

Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Wagi HY10.H do KTP
Wagi dynamiczne DWM/HPW

Waga nierdzewna wysokiej rozdzielczości HY10.HRP.H
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H
Waga wielofunkcyjna HY10
Moduły komunikacyjne
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga wysokiej rozdzielczości HY10.HRP
Waga wielofunkcyjna HX7
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z

Waga platformowa H315 4C
Wagi kolejkowe H315 2K
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Terminal wagowy PUE HX7
Terminal wagowy PUE 5
Wagi kontrolne rotacyjne
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Wagi kontrolne do dużych ładunków
Wagi dynamiczne DWM H2
Drukarki paragonowe
Terminal wagowy PUE H315
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P
Wagi dynamiczne DWM
Wagi rolkowe
Wagi kolejkowe nierdzewne H315 2K
Wagi kolejkowe