



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,S9H](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,S9H)

# Balanza dinámica DWT/RC SY

WK-106-002\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 – 60 kg
Legibilidad [d]	5 – 20 g
División de legalización [e]	5 – 20 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	10,1" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55
Teclado	panel táctil
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, RS485, Ethernet, USB, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo -10 – +40 °C

### Components and software

Sistema operativo Linux

### Características utilidades

Rendimiento max 100 pieza/min

Velocidad de transportador 0,1 – 1,7 m/s



## Accesorios (Additional Fee)

Pantallas

Lector de tarjetas transpondedor

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Teclado, manipuladores

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]