

Balance dynamique DWT/RC SY





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10 – 600 kg
Capacité minimale [Min]	0,1 - 4 kg
Précision de lecture [d]	5 – 200 g
Étendue de tare	-10600 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C

Utilitaire features Efficacité max 50 pièces/min Vitesse de convoyeur 0,1 – 0,5 m/s Vitesse 0,1 – 0,5 m/s



Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs Lecteurs de cartes à transpondeur Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA) Câbles RS 232, RS 485 Claviers, manipulateurs Imprimante de tickets de caisse Câble USB (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]