

DWT/RC SY 重量チェッカー

WK-106-___





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	10 – 600 kg
最小荷重	0,1 – 4 kg
最小表示 [d]	5 – 200 g
風袋範囲	-10 – -600 kg
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル サンプル 赤外線式
工事中	
┴爭宀	
保護クラス	IP 55
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C

使用上の特徴max 50
お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/minコンベア速度0,1 - 0,5 m/sスピード0,1 - 0,5 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ トランスポンダー式カードリーダー RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) RS 232、RS 485 ケーブル キーパッド、外部スイッチ レシートプリンタ USB cable (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

・E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]