



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,SC9](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,SC9)



















# HY10.16.HRP.M2.1 Basamenti ad alta risoluzione

WP-330-0033



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory            |  Transactions          |  |   |

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	16 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intervallo di precarico	4 kg

Parametri metrologici	
Divisione [d]	0,1 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 g
Campo di tara	-16 kg
Ripetibilità	0,1 g
Linearità	±0,1 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	II
Quantità massima di unità verificate	16000 e
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	360×280 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	475×560×600 mm
Peso net	24,7 kg
Peso lordo	28,7 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%
Costruzione	
Costruzione	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 cariche.

**Umidità relativa** - in condizioni di non condensazione.

**Tempo di stabilizzazione** - in condizioni ambientali ottimali.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)


Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Display  
 Tavoli antivibranti

stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Stampanti di ricevuta  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma


Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
  - Audit Trail Reader [WX-010-0186]
  - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
  - Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
  - R-LAB [WX-010-0080]
  - Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]


Device dimensions L x P x A



HY10.16 - 32.HRP



HY10.HRP



PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm