



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,SCH](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,SCH)

## Przewód P0108



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Przewód RS 232: waga - komputer. Standardowa długość przewodu: 1,7 m. Pasuje do:

- Wagi z terminalem PUE C315
- Terminal PUE C315

## Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A  
 Moduły MUYA  
 Waga wielofunkcyjna WPY  
 Waga wielofunkcyjna C32  
 Wagosuszarka MA 5Y  
 Waga platformowa C315  
 Wagi WLY do KTP  
 Wagosuszarki MA X2.IC.A  
 Waga analityczna AS X7  
 Waga precyzyjna PS X2  
 Wagi analityczne AS X2 PLUS  
 Wagi PS X7 do KTP  
 Waga niemowlęca C315.D  
 Waga precyzyjna WLC

Automatyczny komparator masy AK-4  
 Wagi PS 5Y do KTP  
 Automatyczny komparator masy AKM-2  
 Waga precyzyjna PS R2.H  
 Waga precyzyjna WTC  
 Waga platformowa H315 4C  
 Waga osobowa C315.OW  
 Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
 Waga precyzyjna WLY  
 Automatyczny komparator masy UMA  
 Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
 Robotyczne komparatory masy  
 Komparatory do pomiaru gęstości  
 Waga precyzyjna WLC C/2

Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wagi PS X2 do KTP  
Wagosuszarki MA X2.A  
Moduły MAS  
Moduły MPS  
Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Wagosuszarka MA X7.A  
Waga osobowa C315.O  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Wagi paletowe C315.4P  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R  
Waga analityczna AS 5Y

Waga precyzyjna PS R1  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE C32  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagi pocztowe do paczek  
Automatyczne Próżniowe Komparatory Masy  
Moduły MAS1  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Terminal wagowy PUE C315  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Waga łózkowa C315.4B  
Nano-komparator NANO.AK-4.500.5Y  
Waga krzeselkowa C315.K  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B