



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,SE5

C315.K.250.C-1 チェアスケール

WM-003-0007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



BMI

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	250 kg
最小表示 [d]	100 g
風袋範囲	-250 kg
OIMLクラス	III

物理的パラメータ

ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
梱包寸法 幅x奥行x高さ	800×620×1100 mm
正味重量	20 kg
総重量	28 kg

通信インターフェース

通信インターフェース RS232

電氣的パラメータ

電源 100 – 240 V AC 50/60 Hz バッテリー

消費電力 max. 5 W

バッテリー駆動時間 一定 8 ポート数

環境条件

動作温度 0 – +40 °C

相対湿度 10% – 85% RH 温度における



Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

ディスプレイ

RS 232、RS 485 ケーブル

RS 232 – イーサネットコンバータ

AP2-1 電流ループユニット

RS 232 – USB コンバータ

RS 232 – RS 485 コンバータ


レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)

• R-Lab [WX-010-0080]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



C315.K