



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,SHG](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,SHG)

# Przewód do powerbanka ZR-03/2 i ZR-04/2

WX-013-0245



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Opis

Ma długość 50 cm. Pasuje do wag serii HX7.

## Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H  
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C  
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR  
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H  
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD  
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H

Waga wielofunkcyjna HX7  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H  
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2  
Terminal wagowy PUE HX7  
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P