



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,SHG

Przewód do powerbanka ZR-03/2 i ZR-04/2

WX-013-0245



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Ma długość 50 cm. Pasuje do wag serii HX7.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H
Wielofunkcyjna waga platformowa HX7.4C
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Wielofunkcyjne wagi płozowe nierdzewne HX7.4P2 H
Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N H.LD
Wielofunkcyjne wagi paletowe nierdzewne HX7.4P H

Waga wielofunkcyjna HX7
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4 H/Z
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H
Wielofunkcyjne wagi płozowe HX7.4P2
Terminal wagowy PUE HX7
Wielofunkcyjne wagi paletowe HX7.4P