




More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,SLE](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,SLE)

# H315.4.3000.C10 プラットフォームスケール

WP-231-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

 Plus/Minus Control

 Percent Weighing

 Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 Peak hold

 Newton unit measurement

 Animal weighing

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1 kg
法定計量時の単位 [e]	1 kg
風袋範囲	-3000 kg
非検定用はかりの最大可読性 (目量)	200 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (バックライト付き)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×2000 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	2100×1600×550 mm
インジケータ付きスケール質量	230 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 67 セル, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

AP2-4 電流ループユニット  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 ディスプレイ  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 ランプ (傾斜路)  
 電源アダプタ  
 RS 232 - イーサネットコンバータ

USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 RS 232 - USB コンバータ  
 RS 232 - RS 485 コンバータ  
 組み込み型スケール用フレーム

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]