


# H315.4.3000.C10 プラットフォームスケール WP-231-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit measurement



Animal weighing

## データシート


計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1 kg
風袋範囲	-3000 kg
非検定用はかりの最大可読性(目量)	200 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×2000 mm
計量プラットフォームの高さ	120 ± 10 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	2100×1600×550 mm
インジケータ付きスケール質量	230 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 結露なし RS485 結露なし 4IN/40UT 結露なし Ethernet 結露なし 平均時間 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	最大距離
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C



相対湿度



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) ディスプレイ RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット) RS 232、RS 485 ケーブル ランプ ( 傾斜路 ) 電源アダプタ RS 232 - イーサネットコンバータ USBアダプタ レシートプリンタ AP2-1 電流ループユニット USB cable (はかり・プリンタ) スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット RS 232 – USB コンバータ RS 232 – RS 485 コンバータ 組み込み型スケール用フレーム

# ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

10% - 85% RH 温度における