




More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,SLE

H315.4.3000.C10 Yer kantarı

WP-231-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit
measurement



Animal weighing

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	3000 kg
Minimum yük [Min]	20 kg
Okuma için ruluęu [d]	1 kg
Dara aralıęı	-3000 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	200 g
OIML sınıfı	III

Fiziksel parametreler

Display	4,3" LCD (aydınlatma ile)
Kablo uzunluęu	3 m

Fiziksel parametreler	
Tartım kefi boyutları	1500×2000 mm
Tartım platformunun yüksekliđi	120 ± 10 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	2100×1600×550 mm
Göstergele terazi kütleli	230 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 / 69 terminal
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB
Opsiyonel arayüzler	RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Opsiyonel güç kaynağı	dahili batarya
Batarya ile çalışma süresi	max 7h
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Atmosferik nem	10% – 85% RH yoğunlaşma yok



Additional fee for verification



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - printer)
Display
RS 232 cables (scale - Ethernet)
RS 232, RS 485 cables
Rampa
Güç adaptörü
RS 232 – Ethernet Converter
USB adaptör
Fiş yazıcı

AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
USB kablo (terazi-Epson yazıcı)
RS 232, RS 485 Kabloları
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Converter
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)
RS 232 – RS 485 Converter
Teraziye yere batırmak için çerçeve

Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]