



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,SOS

Kabel PT0256.5

WX-013-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

E/A Kabel (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). Kabellängen: 5 m. Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m. Passend für: Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY10 Waagen mit Terminal PUE 5.15 Waagen mit Terminal PUE 5.19 Terminal PUE C41H Terminal PUE HY10 Terminal PUE 5.15 Terminal PUE 5.19 Plattform HRP Wägemodul MWSH Wägemodul MWLH

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H rostfrei
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
 HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen
 Multifunktions- Auffahrwaage
 HX7.4N H.LD rostfrei
 HRP.H Edelstahl Wägeplattformen
 Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
 Multifunktionswaagen HY10

Kommunikationsmodul
 Wägeterminal PUE 5
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
 Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
 Multifunktionswaage HX7
 Wägemodule der Serie MWLH
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
 Multifunktions- Plattformwaage
 HX7.4 H rostfrei
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
 Wägeterminal PUE HX7
 Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P

