



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,SOS](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,SOS)

# Kabel PT0256.5

WX-013-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Beschreibung

E/A Kabel (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19). Kabellängen: 5 m. Optionale Kabellängen (kostenpflichtig): 2 m oder 10 m. Passend für: Waagen mit Terminal PUE C41H Waagen mit Terminal PUE HY10 Waagen mit Terminal PUE 5.15 Waagen mit Terminal PUE 5.19 Terminal PUE C41H Terminal PUE HY10 Terminal PUE 5.15 Terminal PUE 5.19 Plattform HRP Wägemodul MWSH Wägemodul MWLH

## Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
 Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
 HRP pulverbeschichtete Wägeplattformen  
 Multifunktions- Auffahrwaage  
 HX7.4N H.LD rostfrei  
 HRP.H Edelstahl Wägeplattformen

Kommunikationsmodul  
 Wägeterminal PUE 5  
 Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
 Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
 Multifunktionswaage HX7  
 Wägemodule der Serie MWLH  
 Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei  
 Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
 Wägeterminal PUE HX7

Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Multifunktionswaagen HY10

Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P