



PT0256.5 ケーブル

WX-013-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

IN/OUTケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19)。長さ：5 m。ケーブルタイプ: 標準モデル P0256.2: 2 m カスタマイズモデル P0256.5 (追加料金) : 5 m カスタマイズモデル P0256.10 (追加料金) : 10 m 対応機器: PUE C41Hターミナルによる操作が可能なはかり PUE HY10ターミナルによる操作が可能なはかり PUE 5.15ターミナルによる操作が可能なはかり PUE 5.19ターミナルによる操作が可能なはかり PUE C41HターミナルPUE HY10ターミナルPUE 5.15ターミナルPUE 5.19ターミナル HRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
 HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
 HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
 HX7 HR 多機能はかり
 HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
 HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
 HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル
 HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
 ステンレス製HRP.Hプラットフォーム
 HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

PUE 5 計量ターミナル
 HY10 H ステンレス製多機能はかり
 HY10.HRP 高分解能はかり
 HX7 多機能はかり
 MWLH モジュール
 HX7.4 H/Z
 多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
 HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
 HX7.4P2 多機能ビームスケール
 PUE HX7 計量ターミナル

HY10 多機能はかり
通信モジュール

HX7.4P 多機能パレットスケール
MWSH モジュール