

## PT0256.5 ケーブル

WX-013-0115



More information on the website mirror.radwag.com/ja/info,w1,SOS



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 概要

IN/OUTケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19)。 長さ: 5 m. ケーブルタイプ: 標準モデル P0256.2: 2 m カスタマイズモデル P0256.5 (追加料金): 5 m カスタマイズモデル P0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器: PUE C41Hターミナルによる操作が可能なはかり PUE

HY10ターミナルによる操作が可能なはかり PUE 5.15ターミナルによる操作が可能なはかり PUE 5.19ターミナルによる操作が可能なはかり PUE C41HターミナルPUE HY10ターミナルPUE 5.15ターミナルPUE 5.19ターミナル HRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

## 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール HX7.4C 多機能プラットフォームスケール HX7 HR 多機能はかり HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール ステンレス製HRP.Hプラットフォーム HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール 通信モジュール
PUE 5 計量ターミナル
HY10 H ステンレス製多機能はかり
HY10.HRP 高分解能はかり
HX7 多機能はかり
MWLH モジュール
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール(ピットタイプ)
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール