



More information on the website  
mirror.radwag.com/ja/info,w1,SOS

## PT0256.5 ケーブル

WX-013-0115



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 概要

IN/OUTケーブル (PUE C41H, PUE HY10, PUE 5.15, PUE 5.19)。長さ: 5 m。ケーブルタイプ: 標準モデル P0256.2: 2 m カスタマイズモデル P0256.5 (追加料金): 5 m カスタマイズモデル P0256.10 (追加料金): 10 m 対応機器: PUE C41Hターミナルによる操作が可能なはかり PUE HY10ターミナルによる操作が可能なはかり PUE 5.15ターミナルによる操作が可能なはかり PUE 5.19ターミナルによる操作が可能なはかり PUE C41HターミナルPUE HY10ターミナルPUE 5.15ターミナルPUE 5.19ターミナル HRP プラットフォームMWSH 計量モジュールMWLH 計量モジュール

### 互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり  
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール  
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール  
HX7 HR 多機能はかり  
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり  
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール  
HRP プラットフォームスケール 高ひょう量モデル  
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール  
ステンレス製HRP.Hプラットフォーム  
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール

通信モジュール  
PUE 5 計量ターミナル  
HY10 H ステンレス製多機能はかり  
HY10.HRP 高分解能はかり  
HX7 多機能はかり  
MWLH モジュール  
HX7.4 H/Z  
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)  
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール  
HX7.4P2 多機能ビームスケール

HY10 多機能はかり

PUE HX7 計量ターミナル  
HX7.4P 多機能パレットスケール