



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,SPT](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,SPT)

# Automatische Waage DWT/RC R

WK-106-003\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	6000 kg
Min. Belastung	2 kg
Ablesbarkeit [d]	2 kg
Tarierbereich	-6000 kg
Physikalische Parameter	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Konstruktion	
Schutzart	IP 55 / 56
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	230/400 V AC 50/60 Hz

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur -10 – +40 °C

## Besonderheiten

Geschwindigkeit Förderband 0,1 – 0,5 m/s



## Zubehör (Additional Fee)

Displays

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Etikettendrucker

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)