



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,SPT

Balance automatique DWT/RC R

WK-106-003_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6000 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture [d]	2 kg
Étendue de tare	-6000 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55 / 56
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
Paramètres électriques	
Alimentation	230/400 V AC 50/60 Hz

Conditions environnementales

Température du travail -10 – +40 °C

Utilitaire features

Vitesse de convoyeur 0,1 – 0,5 m/s



Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)