




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,SPT](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,SPT)

# Balance automatique DWT/RC R

WK-106-000\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

<b>Paramètres métrologiques</b>	
Capacité maximale [Max]	6000 kg
Capacité minimale [Min]	2 kg
Précision de lecture [d]	2 kg
Étendue de tare	-6000 kg
<b>Paramètres physiques</b>	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
<b>Construction</b>	
Degré de protection	IP 55 / 56
<b>Interface de Communication</b>	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
<b>Paramètres électriques</b>	
Alimentation	230/400 V AC 50/60 Hz

### Conditions environnementales

Température du travail -10 – +40 °C

### Utilitaire features

Vitesse de convoyeur 0,1 – 0,5 m/s



## Accessoires (Additional Fee)

#### Afficheurs

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

#### Imprimantes d'étiquettes

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)