

## DWT/RC R 重量チェッカー

WK-106-000\_





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	6000 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	2 kg
風袋範囲	-6000 kg
Alleman Allerdam and the	
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
工事中	
保護クラス	IP 55 / 56
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet, Profinet, Profibus, Modbus, ASCII
電気的パラメータ	
電源	230/400 V AC 50/60 Hz

環境条件

動作温度 -10 - +40 °C

## 使用上の特徴

コンベア速度 0,1 - 0,5 m/s



## アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ レシートプリンタ USB cable (はかり - プリンタ)