



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,SPY

高分解プラットフォーム PL.62.HRP

WX-009-0146



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	62 kg
ブリロード範囲	30 kg
最小表示 [d]	0,1 g
風袋範囲	-62 kg
繰返し性	0,08 g
直線性	±0.4 g
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
工事中	
保護クラス	IP 67
工事中	ABS樹脂 St3S
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, RS485, Ethernet

電気のパラメータ

電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
----	-------------------------

環境条件

動作温度	+10 – +40 °C
------	--------------

相対湿度	15% – 80%
------	-----------

物理的パラメータ

計量皿寸法	500×400 mm
-------	------------

梱包寸法 幅×奥行×高さ	610×710×275 mm
--------------	----------------

正味重量	30 kg
------	-------

総重量	35 kg
-----	-------



アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール
RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)
PUE 7.1 計量ターミナル
RS 232、RS 485 ケーブル
IN/OUT ケーブル



パワーバンク
PUE HY10 計量ターミナル
PUE HX5.EX計量端末向け防爆仕様電源
CY10 上皿天秤
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)



• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



PL.16 - 32.HRP



PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm