



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,SRX

Balanza dinámica DWT/HL/HPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1500 - 3000 g
Minima capacidad	20 - 40 g
Legibilidad [d]	1 - 2 g
Rango de tara	-1500 - -3000 g
Parámetros físicos	
Pantalla	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construcción	
Grado de protección	IP 55
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	0 ÷ +40 °C
Características utilidades	
Rendimiento	max 60 pieza/min
Velocidad	0,1-1 m/s



Accesorios

Pantallas
Lector de tarjetas transpondedor
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Cables RS 232, RS 485

Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Cable USB (Bascula a Impresora)

Programas

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]