



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,SRX](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,SRX)

# Balance dynamique DWT/HL/HPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 - 3000 g
Capacité minimale [Min]	20 - 40 g
Précision de lecture	1 - 2 g
Étendue de tare	-1500 - -3000 g
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construction	
Degré de protection	IP 55
Conditions environnementales	
Température du travail	0 ÷ +40 °C
Utilitaire features	
Efficacité	max 60 pièces/min
Vitesse	0,1-1 m/s



## Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

## Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]