



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,SRX

Balance dynamique DWT/HL/HPC



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	1500 - 3000 g
Capacité minimale [Min]	20 - 40 g
Précision de lecture	1 - 2 g
Étendue de tare	-1500 - -3000 g
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Construction	
Degré de protection	IP 55
Conditions environnementales	
Température du travail	0 ÷ +40 °C
Utilitaire features	
Efficacité	max 60 pièces/min
Vitesse	0,1-1 m/s



Accessoires

Afficheurs
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Câbles RS 232, RS 485

Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]