



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,SRX

DWT/HL/HPC Sistema automatico di controllo peso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	1500 - 3000 g
Pesata minima	20 - 40 g
Accuratezza	1 - 2 g
Intervallo di tara	-1500 - -3000 g
Parametri fisici	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +40 °C
Caratteristiche operative	
Capacità del database	max 60 pcs/min
Velocità	0,1-1 m/s



Accessori

Display
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232, RS 485

Tastiera, interruttori esterni
USB adapter
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]