



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,SRX

DWT/HL/HPCKontrol Terazisi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	1500 - 3000 g
Minimum yük [Min]	20 - 40 g
Okuma up doğruluğu [d]	1 - 2 g
Dara aralığı	-1500 - -3000 g

Fiziksel parametreler

Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
---------	--------------------------------

Konstrüksiyon

IP Sınıfı	IP 55
-----------	-------

Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı	0 ÷ +40 °C
----------------------	------------

Fonksiyonel özellikler

Kapasite	max 60 pcs/min
Hız	0,1-1 m/s



Aksesuarlar

Display

Transponder kart okuyucular

RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)

RS 232, RS 485 cables

Klavye

USB adaptör

Fiş yazıcı

USB kablo (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]