



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,T03](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,T03)

# MPS.M.640.R1 Modulo di pesatura

WX-016-0341



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici                    |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Portata massima [Max]                    | 640 g                                        |
| Intervallo di precarico                  | 64 g                                         |
| Divisione [d]                            | 1 mg                                         |
| Ripetibilità                             | 0,8 mg                                       |
| Linearità                                | ±2 mg                                        |
| Tempo di riscaldamento dopo l'accensione | 1 h                                          |
| Tempo di stabilizzazione                 | 2 s                                          |
| Calibrazione                             | external                                     |
| Costruzione                              |                                              |
| Punteggio IP                             | IP 43                                        |
| Struttura                                | aluminum                                     |
| Materiale da pesata                      | aluminum                                     |
| Interfaccia di comunicazione             |                                              |
| Interfaccia                              | RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protocol |

| Parametri elettrici         |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alimentatore                | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Module: 12V DC |
| Environmental conditions    |                                                                 |
| Ambiente di lavoro          | +10 – +40 °C                                                    |
| Umidità relativa            | 40% – 80%                                                       |
| Parametri fisici            |                                                                 |
| Dimensione piatto           | ø40 mm                                                          |
| Device dimensions L x P x A | 266x70x105 mm                                                   |
| Peso net                    | 1,8 kg                                                          |



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485  
Tavoli antivibranti

Terminale R (WDM-8)

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Device dimensions L x P x A

