

# HX7.4.300.H9/Z 多機能ステンレス製プラットフォームはか り(ピット設置タイプ) WP-226-0016





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### 機能



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



**ALIBI** Memory


#### データシート

300 kg
2 kg
100 g
100 g
-300 kg
50 g
III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	7" セル サンプル
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1500×1500 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1700×1700×550 mm
正味重量	212,7 kg
総重量	250 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形
キーパッド	カーボンファイバー
工事中	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
オプションのインターフェース	分
電気的パラメータ	
電源	100 - 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	25 W
オプションの電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	-10 - +40 °C
保管温度	-10 - +50 °C
相対湿度	10% - 80% RH 温度における
インジケータ	PUE HX7
ボタンの数	22
使用上の特徴	
A STATE OF THE STA	

プラットフォームの最大数







## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ) ディスプレイ 電源アダプタ RS 232、RS 485 ケーブル USB cable (はかり - プリンタ) IN/OUT ケーブル バーコードスキャナ


ラベルプリンタ スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット キーパッド、外部スイッチ USBアダプタ レシートプリンタ 追加計量プラットフォームモジュール RS 232 - USB コンバータ 追加モジュール

### ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



A1	A2	В
800	800	88±2
1000	1000	88±2
1200	1200	88±2
1200	1200	111±2
1200	1500	88±2
1200	1500	111±2
1500	1500	88±2
1500	1500	111±2
1500	2000	111±2
1500	2000	166±2
	800 1000 1200 1200 1200 1200 1500 1500	800 800   1000 1000   1200 1200   1200 1500   1200 1500   1500 1500   1500 2000

wymiar podawany w mm \* dla Max ≥ 3000 \*\*Max ≥ 3600 \*Max ≥ 6000



PUE HX7