



## Rollenförderer 600x400

WX-004-0202



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 600×400 mm (A × B).

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
 Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
 H315 HR

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
 Multifunktionswaage HX7

# Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters