



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,T5G

Rollenförderer 600x400

WX-004-0202



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung


Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 600×400 mm (A × B).

Kompatibel mit (Additional Fee)


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
 Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
 Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
 H315 HR

Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
 Wasserdichte Plattformwaage H315 H
 Multifunktionswaage HX7

Abmessungen des Geräts B x T x H



Model w/o limiters



Model with limiters