



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,T5G

Przenośnik rolkowy 600x400

WX-004-0202



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Nakładki z przenośnikami rolkowymi. Rolki wykonane ze stali nierdzewnej. Występują w dwóch wersjach: z ogranicznikami lub bez ograniczników bocznych. Przeznaczone do wag z szalką 600×400 mm (wymiar A × B).



UWAGA: Przenośnik rolkowy można stosować tylko do wag lub platform jednozakresowych.

Pasuje do (Dodatkowo płatne)



Waga wielofunkcyjna nierdzewna HX7 H
Waga wielofunkcyjna wodo i kwasoodporna HX7 HR
Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR

Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Waga wielofunkcyjna HX7

Wymiary urządzenia S x G x W



Model w/o limiters



Model with limiters