



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,T9Z](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,T9Z)

# Waga platformowa C315.30/60.C3.M

WP-123-1024



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje

-  Kontrola plus/minus
-  Odchyłki procentowe
-  Sumowanie ważeń
-  Liczenie sztuk
-  Wewnętrzny akumulator
-  Zatrząsk maksymalnego wskazania
-  Pomiar w Newtonach
-  Procedury GLP
-  Ważenie zwierząt
-  Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |            |
|-----------------------------|------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 30 / 60 kg |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 200 g      |
| Dokładność odczytu [d]      | 10 / 20 g  |
| Działka legalizacyjna [e]   | 10 / 20 g  |
| Zakres tary                 | -60 kg     |
| Klasa dokładności OIML      | III        |

| <b>Parametry fizyczne</b>              |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Wyświetlacz                            | 4,3" LCD (z podświetleniem)          |
| Wymiar szalki                          | 500×700 mm                           |
| Wymiary opakowania S x G x W           | 730×800×270 mm                       |
| Masa netto                             | 23,4 kg                              |
| Masa brutto                            | 27,2 kg                              |
| <b>Konstrukcja</b>                     |                                      |
| Stopień ochrony                        | IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal    |
| Konstrukcja                            | Stal malowana proszkowo St3S         |
| Szalka                                 | Stal nierdzewna AISI304              |
| <b>Interfejs komunikacyjny</b>         |                                      |
| Interfejs                              | RS232                                |
| Interfejsy opcjonalne                  | RS232                                |
| <b>Parametry elektryczne</b>           |                                      |
| Zasilanie                              | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator |
| Maksymalny pobór mocy                  | 5 W                                  |
| Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym | max 8h                               |
| <b>Warunki środowiskowe</b>            |                                      |
| Temperatura pracy                      | -10 – +40 °C                         |
| Temperatura przechowywania             | -10 – +50 °C                         |
| Wilgotność względna powietrza          | 10% – 85% RH bez kondensacji         |
| Miernik                                | C315                                 |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Zasilacze

Przewody RS 232 (waga – drukarka)

Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej

Wyświetlacze

Przewody RS 232, RS 485

Konwerter RS 232 – Ethernet

Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)

Konwerter RS 232 - USB

Konwerter RS 232 – RS 485

Drukarki paragonowe

Uchwyty do terminali wagowych

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]

• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

• R-Lab [WX-010-0080]

# Wymiary urządzenia S x G x W



C315.C2.R



C315.C2.K



C315.C3.M



C315.C3.K