



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,TB6](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,TB6)

# Bilancia multi funzione HX7.4.600.C6

WP-224-0003



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Portata massima [Max]                          | 600 kg            |
| Portata minima [Min]                           | 4 kg              |
| Divisione [d]                                  | 200 g             |
| Intervallo di verifica della bilancia [e]      | 200 g             |
| Campo di tara                                  | -600 kg           |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 50 g              |
| Classe OIML                                    | III               |
| Parametri fisici                               |                   |
| Display                                        | 7" graphic colour |

| Parametri fisici               |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo             | 3 m                                                                                                                                                 |
| Dimensione piatto              | 800×800 mm                                                                                                                                          |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 900×900×500 mm                                                                                                                                      |
| Peso net                       | 59,7 kg                                                                                                                                             |
| Peso lordo                     | 84,3 kg                                                                                                                                             |
| Costruzione                    |                                                                                                                                                     |
| Punteggio IP                   | IP 65 construction, IP 67 cell, IP 66 / 67 terminal                                                                                                 |
| Tastiera                       | membrane                                                                                                                                            |
| Costruzione                    | mild steel St3S                                                                                                                                     |
| Interfaccia di comunicazione   |                                                                                                                                                     |
| Interfaccia                    | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                       |
| Interfacce opzionali           | USB (M12 4P), Ethernet, module RS485, module RS232, module Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametri elettrici            |                                                                                                                                                     |
| Alimentatore                   | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Massimo assorbimento elettrico | 25 W                                                                                                                                                |
| Alimentatore opzionale         | 12 – 24 V DC                                                                                                                                        |
| Environmental conditions       |                                                                                                                                                     |
| Ambiente di lavoro             | -10 – +40 °C                                                                                                                                        |
| Temperatura di stoccaggio      | -10 – +50 °C                                                                                                                                        |
| Umidità relativa               | 10% – 80% RH no condensation                                                                                                                        |
| Indicatore                     | PUE HX7                                                                                                                                             |
| Numero di pulsanti             | 22                                                                                                                                                  |
| Caratteristiche operative      |                                                                                                                                                     |
| Numero massimo di piattaforme  | 2                                                                                                                                                   |



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione balance - Stampanti ZEBRA)  
 Display  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavo USB (connessione balance - stampanti)  
 Telaio per affondare il peso nel terreno  
 Rampe  
 Cavi IN/OUT


Lettore di codici a barre  
 stampanti per etichette  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Tastiera, interruttori esterni  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevu  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Convertitore RS 232 – USB  
 Moduli aggiuntivi

## Software (Additional Fee)


• E2R Weighing [WX-010-0099]  
 • Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]

Device dimensions L x P x A



C Platform



PUE HX7

|            | A    | B    | H       |
|------------|------|------|---------|
| HX7.4.C6   | 800  | 800  | 120 ±10 |
| HX7.4.C7   | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8   | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| HX7.4.C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C9   | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10  | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C11  | 2000 | 2000 | 120 ±10 |
| HX7.4.C10* | 1500 | 2000 | 160 ±10 |
| HX7.4.C11* | 2000 | 2000 | 160 ±10 |

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
dimensions in mm