



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,TDO](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,TDO)

# Balanza dinámica DWT/RC HP

WK-106-0\_\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 – 60 kg
Legibilidad [d]	5 – 20 g
División de legalización [e]	5 – 20 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55 / 65
Teclado	panel táctil
Construcción	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Características utilidades	
Rendimiento	max 100 pieza/min
Velocidad de transportador	0,1 – 1,7 m/s

\*Clase de precisión para básculas automáticas utilizadas en sistemas de control de contenidos envasados (CCE).



## Accesorios (Additional Fee)

Pantallas  
 Lector de tarjetas transpondedor  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
 Cables RS 232, RS 485  
 Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
 Teclado, manipuladores  
 Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)

## Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]