



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,TDO](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,TDO)

# Balance dynamique DWT/RC HP

WK-106-0\_\_\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 – 60 kg
Précision de lecture [d]	5 – 20 g
Échelon de légalisation [e]	5 – 20 g
Classe de précision OIML	XIII (1)*, Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55 / 65
Clavier	panel tactile
Construction	Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces optionnelles	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Composants et logiciels	
Système opérationnel	Microsoft Windows 11 IoT
Utilitaire features	
Efficacité	max 100 pièces/min
Vitesse de convoyeur	0,1 – 1,7 m/s

\*Classe de précision pour les trieuses pondérales utilisées pour le contrôle des produits préemballés (CPP).



## Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Claviers, manipulateurs

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

## Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]