



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,TDO

DWT/RC HP チェックウェイヤ

WK-106-0__



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	15 – 60 kg
最小表示 [d]	5 – 20 g
法定計量時の単位 [e]	5 – 20 g
OIMLクラス	XIII (1)*, Y (a)

物理的パラメータ

ディスプレイ	12" セル ワイヤー 赤外線式
--------	------------------

工事中

保護クラス	IP 55 / 65
キーパッド	タッチスクリーン
工事中	いいえ

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
コンポーネントとソフトウェア	
オペレーティング・システム	Microsoft Windows 11 IoT
使用上の特徴	
ひょう量	max 100 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min
コンベア速度	0,1 – 1,7 m/s



アクセサリ (Additional Fee)

ディスプレイ
 トランスポンダー式カードリーダー
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
 RS 232、RS 485 ケーブル
 バーコードスキャナ

ラベルプリンタ
 キーボード、外部スイッチ
 USBアダプタ
 レシートプリンタ
 USB cable (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• Label Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher (チェック計量) [WX-010-0055]