




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,TFE](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,TFE)

## Rama do zagłębienia wagi 1500 H8 w podłożu

WX-004-0192



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki

1200×1200 mm



### Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H

Platformy stalowe wodoodporne