



More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,TG8](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,TG8)

# Auffahrplattform PL/4N/1500/H3.LD

WX-009-0247



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	1500 kg
Ablesbarkeit [d]	500 g
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 69
Konstruktion	Edelstahl AISI304
Waageschale	Edelstahl AISI304
Physikalische Parameter	
Waageschale	1200×1500 mm
Höhe Wägeplattform	77 mm

**Ablesegenauigkeit** – Erwartungswert, abhängig von den Parametern des verwendeten Messumformers.



## Zubehör (Additional Fee)

Wägeterminal PUE 5  
Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HY10

## Abmessungen des Geräts B x T x H



Model	Max	A	B	C	C1	D	E	F	G	H
PL/4N/150/H1	150 kg	840	860	45,5	76	1040	1710	778	940	1170
PL/4N/300/H1	300 kg	840	860	45,5	76	1040	1710	778	940	1170
PL/4N/600H1	600 kg	840	860	45,5	76	1040	1710	778	940	1170
PL/4N/150H2	1500 kg	1100	1200	45,5	76	1300	2050	1118	1200	1430
PL/4N/300/H2	300 kg	1100	1200	45,5	76	1300	2050	1118	1200	1430
PL/4N/600/H2	600 kg	1100	1200	45,5	76	1300	2050	1118	1200	1430
PL/4N/1500/H2	1500 kg	1100	1200	52,5	76	1300	2150	1118	1200	1430
PL/4N/300/H3	300 kg	1200	1500	45,5	76	1400	2350	1418	1300	1530
PL/4N/600/H3	600 kg	1200	1500	45,5	76	1400	2350	1418	1300	1530
PL/4N/1500/H3	1500 kg	1200	1500	52,5	76	1400	2450	1418	1300	1530
PL/4N/300/H4	300 kg	1500	1500	52,5	76	1700	2450	1418	1600	1830
PL/4N/600/H4	600 kg	1500	1500	52,5	76	1700	2450	1418	1600	1830
PL/4N/1500/H4	1500 kg	1500	1500	52,5	76	1700	2450	1418	1600	1830