



# MYA 0,8/3.5Y Mikro Terazi


















WL-109-1000

More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,TPE](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,TPE)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  Autotest              |  Dosing                        |  Percent Weighing            |  Parts counting         |
|  Peak hold             |  Formulation                   |  Newton unit measurement     |  Statistics             |
|  Checkweighing         |  IR sensors                    |  GLP Procedures              |  Animal weighing        |
|  Pipettes Calibration  |  Air density correction        |  Density determination       |  Moveable range         |
|  Differential weighing |  Ambient conditions monitoring |  Statistical Quality Control |  Packaged Goods Control |
|  ALIBI Memory          |  Wi-Fi                         |   |  |

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	0,8 / 3 g
Minimum yük [Min]	0,1 mg

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	1 / 10 µg
Yasallařtırma birimi [e]	1 mg
Dara aralıđı	-3 g
Minimum ađırlık (USP)	0,82 mg
Minimum ađırlık (U=1%,k=2)	0,082 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	0,41 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	1,2 µg
Dođrusallık	±3 / 10 µg
Eksantrik yk sapması	3 / 10 µg
Hassasiyet kararlılıđı	1×10 <sup>-6</sup> /Yıl×Rt
Kararlılık sresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
OIML sınıfı	I
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	otomatik – Reflex Level System
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım odası kapısı	otomatik
Kiti bileřenleri	Mikro Terazı, terminal, tartım kefesi, tartım kefesi kapađı, cam kapak, gç adaptr, cımbız, fırça, kumař kapak.
Tartım odası boyutları	ø 90×90 mm
Tartım kefesi boyutları	ø16 + ø60 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	750×492×595 mm
Net ađırlık	10,6 kg
Brt ađırlık	16,5 kg
Konstrksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleřme arayzler	
Haberleřme arayz	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Gç kaynađı	Adaptr: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A Teraziler: 12 – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W*
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+10 – +40 °C
Çalıřma sıcaklıđı deđiřim hızı	±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h)
Atmosferik nem	40% – 80%
Atmosferik nem deđiřim hızı	±1% / h (±4% / 8 h)

**Tekrarlanabilirlik**, ktle standardının 10 yerleřtirmesinin standart sapması olarak ifade edilir.

**Kararlılık sresi** dıř kořullara ve kefeye yk yerleřtirme dinamiklerine bađlıdır; FAST profili iin belirtilmiřtir.

\* Gç tketimi, terminalin yapılandırmasına ve bađlı harici cihazların sayısına ve trne bađlıdır.

Gç kaynađı, terazı muhafazasının arkasındaki sokete veya terminale bađlanabilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

## Aksesuarlar (Additional Fee)

MediaBox  
RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Güç adaptörü  
Ek modüller  
Mikro terazi kabini  
Profesyonel tartım masaları  
Antistatik iyonizer  
Koruyucu kapak

Barkod okuyucu  
Hassa terazi muhafaza çantası  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Filtre tartım haznesi  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
Tartım kapları  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232 – USB Dönüştürücü

## Yazılım (Additional Fee)

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

## Cihaz boyutları G x D x Y

