



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,TW3

Wägemodul MWMH 1000-4

WX-016-0230



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	20 g
Vorlast	4 – 7 kg
Ablesbarkeit [d]	0,1 g
Eichwert [e]	1 g
Tarierbereich	-10 kg
Wiederholbarkeit	0,1 g
Stabilisierungszeit	<0,1 s
Justierung	extern
OIML-Klasse	III
Empfindlichkeitsdrift Temperatur	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
Konstruktion	
Schutzart	IP 69 K
Material	Edelstahl

Kommunikationsschnittstellen

Schnittstellen RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT

Elektrische Parameter

Stromversorgung 12 – 24 V DC

Maximaler Leistungsaufnahme 5 W

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur +10 – +40 °C

Lagertemperatur -20 – +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit 15% – 80%

Physikalische Parameter

Waagschale 212×174 mm

Abmessungen des Geräts B x T x H 344×224×166 mm

Verpackungsgröße B x T x H 580×413×360 mm

Nettogewicht 12,4 kg

Bruttogewicht 15 kg



Zubehör (Additional Fee)

Konverter RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H



MWMH IP 69K