



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,TXK

Balance dynamique DWT/RC 15/HYF

WK-106-0031



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	15 kg
Capacité minimale [Min]	100 g
Précision de lecture [d]	5 g
Étendue de tare	-15 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10,1" graphique couleurs écran tactile
Hauteur de plate-forme de balance	800 ± 50 mm (autres dimensions possibles pour une demande spéciale des clients)
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	0,1 – 0,5 m/s



Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Claviers, manipulateurs

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)

Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]