



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,TY1](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,TY1)

# AS 110.R2 PLUS 分析天秤

WL-104-0175



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Newton unit  
measurement



Statistics



Checkweighing



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	110 g
最小荷重	10 mg
最小表示 [d]	0,1 mg
法定計量時の単位 [e]	1 mg
風袋範囲	-110 g
標準繰り返し性 [5% Max]	0,06 mg

計測パラメータ	
標準繰り返し性 [Max]	0,08 mg
標準最小計量値 (USP)	120 mg
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	12 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,09 mg
許容繰り返し性 [Max]	0,1 mg
直線性	±0,2 mg
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
OIMLクラス	I
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3" LCD (ターミナル)
計量室のドア	自動センタリング
納品構成品	マイクロ天秤, ニッケルシルバー, ガラスカバー, パンパー, バランス, ボトムカバー.
計量皿寸法	ø100 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	490×400×520 mm
正味重量	7 kg
総重量	9 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 <sup>1</sup> , 2×USB-A 計量皿, USB-B, Wi-Fi 出力
電氣的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A マイクロ天秤: 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力 max.	3 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
電源アダプタ  
シガーライターソケット電源ケーブル  
粒状体密度測定キット  
USB cable (はかり - プリンタ)

RS 232、RS 485 ケーブル  
ディスプレイ  
天秤用保護カバー  
計量皿  
静電気防止イオナイザ (除電器)

プロ仕様の計量テーブル  
バーコードスキャナ  
ピペット校正用ワークステーション


レシートプリンタ  
底部吊り下げ計量  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)


- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- R-Panel [WX-010-0187]
- R-Lab [WX-010-0080]

## デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



AS R2, d = 0.01 mg



AS R2, AS R1 d = 0.1 mg