



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,U1A

SAL/H Mesa de laboratorio antivibratil de acero inoxidable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Construcción	
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Capacidad de carga máxima	40 kg
Paramètros físicos	
Dimensiones de embalaje	820×711×816 mm
Masa neta	61 kg
Masa bruta	65-70 kg
Longitud	770 mm
Anchura	680 mm
Altura	815±10 mm

Trabaja con

Módulo de pesaje MUYA
 Módulo de pesaje MAS1
 Módulo de pesaje MAS

Módulo de pesaje MPS
 Balanza de precisión C32.PM
 Balanza analítica para filtros XA 5Y.F

Dimensiones de aparato

SAL/H

