



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,U1A

Tavolo antivibrante SAL / H – Anti- con struttura in acciaio inox



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

| Costruzione | |
|-----------------------|-------------------------|
| Costruzione | Stainless steel AISI304 |
| Load-bearing capacity | 40 kg |
| Parametri fisici | |
| Dimensioni del pacco | 820×711×816 mm |
| Peso netto | 61 kg |
| Peso lordo | 65-70 kg |
| Lunghezza | 770 mm |
| Larghezza | 680 mm |
| Altezza | 815±10 mm |

Compatibile con

Moduli MUYA
 Moduli MAS1
 Moduli MAS

Moduli MPS
 Bilancia di precisione C32.PM
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Device dimensions

SAL/H

