



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,U1A

Tavolo antivibrante SAL / H – Anti- con struttura in acciaio inox



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Costruzione	
Costruzione	Stainless steel AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Parametri fisici	
Dimensioni del pacco	820×711×816 mm
Peso netto	61 kg
Peso lordo	65-70 kg
Lunghezza	770 mm
Larghezza	680 mm
Altezza	815±10 mm

Compatibile con

Moduli MUYA
 Moduli MAS1
 Moduli MAS

Moduli MPS
 Bilancia di precisione C32.PM
 Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F

Device dimensions

SAL/H

