



More information on the website  
mirror.radwag.com/tr/info,w1,U1A

# SAL/H – Paslanmaz çelik antivibrasyon masası

WX-001-0077



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

### Konstrüksiyon

Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Load-bearing capacity	40 kg

### Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y	820×711×816 mm
Net ağırlık	61 kg
Brüt ağırlık	65-70 kg
Uzunluk	770 mm
En	680 mm
Yükseklik	815±10 mm

## İle uyumlu (Additional Fee)

AS X7 Analitik Teraziler  
PS R2 Hassas Teraziler  
WLC X7 Hassas Teraziler

WTC Hassas Teraziler  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
WLC C/2 Hassas Teraziler

WLC Hassas Teraziler  
C32.PM Hassas Teraziler  
PS X7 Hassas Teraziler  
PS R2.H Hassas Teraziler

PS R1 Hassas Teraziler  
AS R2 PLUS Analitik Teraziler  
AS R1 PLUS Analitik Teraziler  
MAS.1.Y Modüller

## Cihaz boyutları G x D x Y

