



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,U1A

SAL/H - Paslanmaz çelik antivibrasyon masası



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Konstrüksiyon | |
|-----------------------|-------------------------|
| Konstrüksiyon | Paslanmaz çelik AISI304 |
| Load-bearing capacity | 40 kg |
| Fiziksel parametreler | |
| Ambalaj boyutları | 820×711×816 mm |
| Net ağırlık | 61 kg |
| Brüt ağırlık | 65-70 kg |
| Uzunluk | 770 mm |
| En | 680 mm |
| Yükseklik | 815±10 mm |

İle uyumlu

MUYA Modüller
MAS1 Modüller
MAS Modüller

MPS Modüller
C32.PM Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

Cihaz boyutları

SAL/H

