



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,U1A

SAL/H - Paslanmaz çelik antivibrasyon masası



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları	820×711×816 mm
Net ağırlık	61 kg
Brüt ağırlık	65-70 kg
Uzunluk	770 mm
En	680 mm
Yükseklik	815±10 mm

İle uyumlu

MUYA Modüller
MAS1 Modüller
MAS Modüller

MPS Modüller
C32.PM Hassas Teraziler
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

Cihaz boyutları

SAL/H

