



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,U1J

MWMH 500-2 Elektromanyetik Kompanzasyonlu Tartım Modülü

WX-016-0224



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|-----------------------------|--|
| Maksimum yük [Max] | 5 kg |
| Minimum yük [Min] | 10 g |
| Ön yük | 4 – 7 kg |
| Okuma için doğruluğu [d] | 0,1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 0,5 g |
| Dara aralığı | -5 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 0,1 g |
| Kararlılık süresi | <0,1 s |
| Ayarlama | harici |
| OIML sınıfı | III |
| Duyarlılık sıcaklık kayması | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$ |

Konstrüksiyon

| | |
|-----------|-----------------|
| IP Sınıfı | IP 65 |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

| Haberleşme arayüzler | |
|------------------------|-------------------------------|
| Haberleşme arayüzü | RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 12 – 24 V DC |
| Maksimum güç tüketimi | 5 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -20 – +50 °C |
| Atmosferik nem | 15% – 80% |
| Fiziksel parametreler | |
| Tartım kefi boyutları | 212×174 mm |
| Cihaz boyutları | 344×224×166 mm |
| Ambalaj boyutları | 580×413×360 mm |
| Net ağırlık | 12,4 kg |
| Brüt ağırlık | 15 kg |



Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 – USB Converter

Yazılım (Additional Fee)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları



MWMH IP 69K